

Garant**Konusforsænker, hårdmetal 100°, ubelagt, Udvendig Ø DC: 12,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Let og vibrationsfri forsækning og afgratning

Meget **stabil konstruktion** med **HM-hoved**, til højeste belastning. Specielt til **vanskeligt bearbejdelige materialer**.

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h9
Tilspænding f i Inconel®	0,05 mm/o
Udvendig Ø	12,4 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	4 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	55 mm
Antal skær Z	5
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	100 grader
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9

Indvendig køling	nej
Farvering	rosa
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	6 m/min	S
Inconel	egnet	5 m/min	S
GFK	egnet	5 m/min	N
CFK	egnet	5 m/min	N
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		