

Garant**Spidsforsænker 90°, Type: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150065 5
GTIN	4045197085368
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel skærgeometri af hensyn til et let og skrællende snit. Spånerne føres væk i skaftets retning gennem den skrå boring.

Indvendig køling: nej

Til borings-Ø: 2 - 5 mm

Hoved-Ø: 10 mm

Samlet længde L: 46 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Til borings-Ø	2 - 5 mm
Hoved-Ø	10 mm
Samlet længde L	46 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden

Produkttype

Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	7 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		