

Garant**Spånbrydertapper form C DIN 371/376, TiN, M: M16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131250 M16
GTIN	4045197069290
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med TiN-belægning for:**

- **Forbedrede slidegenskaber.**
- **Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning.**
- **Mulighed for højere skærehastigheder.**

Kan anvendes med **emulsion** (fedtindhold mindst 8 %).**Med skæreansnit.**(Form C) Ansnit på 2–3 gevind – **uden skæreansnit**. Kan også anvendes til bundhuller. **ISO 2 6H HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	16 mm
Gevindstigning	2 mm
Kernehul-Ø	14 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	48 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M16
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	16 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	19 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		