

Garant**Spidsforsænker 90°, Type: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150065 20
GTIN	4045197085399
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel skærgeometri af hensyn til et let og skrællende snit. Spånerne føres væk i skaftets retning gennem den skrå boring.

Indvendig køling: nej

Til borings-Ø: 15 - 20 mm

Hoved-Ø: 28 mm

Samlet længde L: 85 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Til borings-Ø	15 - 20 mm
Hoved-Ø	28 mm
Samlet længde L	85 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden

Produkttype

Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	7 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		