

Garant**Spånbrydertapper form B DIN 376, ubelagt, M: M2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131200 M2
GTIN	4045197069030
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Alle størrelser:** Skaft iht. DIN 376 (= skaft-Ø indsnævret), dermed egnet til større anvendelsesdybder.Str. M2; M2,5; M3 – **Uden firkant. ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,4 mm
Kernehul-Ø	1,6 mm
Antal spånnoter	2
Antal skær Z	2
Gevind-Ø	2 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	1,4 mm
Samlet længde L	45 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	6 mm
Gevindtype	M

Gevindstørrelse	M2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		