

Garant**Konusforsænker HSS 120°, ubelagt, Udvendig Ø DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150020 8
GTIN	4045197364678
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Helslebne spånrum. Også velegnet til stål < 900 N/mm².
Helslebne spånrum.

Teknisk beskrivelse

mindste forsænker-Ø, til boring fra	2 mm
Skafttolerance	h9
Udvendig Ø	8 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/o
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	49 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	120 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		