

Garant**Spånbrydertapper form B DIN 371, ubelagt, M: M2,6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131150 M2,6
GTIN	4045197068941
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.**Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil. **ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,45 mm
Gevind-Ø	2,6 mm
Antal spånnoter	2
Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	2,1 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	7,8 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,6

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		