

**Garant****Konusforsænker HSS 120°, ubelagt, Udvendig Ø DC: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150020 12,5
GTIN	4045197301284
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Helslebne spånrum. Også velegnet til stål < 900 N/mm<sup>2</sup>.  
Helslebne spånrum.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/o
Skafttolerance	h9
mindste forsænker-Ø, til boring fra	2,8 mm
Udvendig Ø	12,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Samlet længde L	54 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	120 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		