

**Garant****Spånbrydertapper form B DIN 376, ubelagt, M: M18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131200 M18
GTIN	4045197069146
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.****Alle størrelser:** Skaft iht. DIN 376 (= skaft-Ø indsnævret), dermed egnet til større anvendelsesdybder.Str. M2; M2,5; M3 – **Uden firkant. ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	15,5 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	18 mm
Gevindstigning	2,5 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	54 mm

Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M18
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		