

Garant**Spånbrydertapper 6G DIN 371, ubelagt, M: M3,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131300 M3,5
GTIN	4045197069603
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Toleranceklasse ISO 3 / 6G** = overmål 0,02 – 0,04 mm.**Anvendelse:**Til emner, som er forsynet med et **galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærkning.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 3 6G

Gevindstigning: 0,6 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø: 2,9 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	2,9 mm
Gevindstigning	0,6 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 371

Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	3 mm
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	10,5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

