

Garant**Spånbrydertapper form C DIN 371/376, TiN, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131250 M6
GTIN	4045197069252
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med TiN-belægning for:**

- **Forbedrede slidegenskaber.**
- **Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning.**
- **Mulighed for højere skærehastigheder.**

Kan anvendes med **emulsion** (fedtindhold mindst 8 %).

Med skæreansnit.

(Form C) Ansnit på 2–3 gevind – **uden skæreansnit**. Kan også anvendes til bundhuller. **ISO 2 6H HSS-E**

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	6 mm
Gevindstigning	1 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	80 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	18 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	16 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	19 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		