

**Garant****Spånbrydertapper HSS-E-PM form B, ubelagt, M: M8****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 131280 M8     |
| GTIN                | 4045197069436 |
| Artikelklasse       | 11H           |

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.****Fordel:**

Højere slidstyrke.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 6,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Antal skær Z           | 3       |
| Antal spånnoter        | 3       |
| Kernehul-Ø             | 6,8 mm  |
| Gevindstigning         | 1,25 mm |
| Gevind-Ø               | 8 mm    |
| Norm                   | DIN 371 |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 8 mm    |
| Samlet længde L        | 90 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Skafftirkant □             | 6,2 mm                                      |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                    |
| Skæremateriale             | HSS E PM                                    |
| Gevinddybde                | 24 mm                                       |
| Gevindtype                 | M   |
| Gevindstørrelse            | M8  |
| Belægning                  | ubelagt                                     |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | B   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul               |
| Skæreretning               | højre                                       |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden  |
| Produkttype                | Snitter                                     |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner)  | betinget egnet | 15 m/min       | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 18 m/min       | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 18 m/min       | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 18 m/min       | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 9 m/min        | P        |
| Olie                          | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                 | betinget egnet |                |          |

