

Garant**Spånbrydertapper form B DIN 376, ubelagt, M: M22****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131200 M22
GTIN	4045197069160
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Alle størrelser:** Skaft iht. DIN 376 (= skaft-Ø indsnævret), dermed egnet til større anvendelsesdybder.Str. M2; M2,5; M3 – **Uden firkant. ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	2,5 mm
Kernehul-Ø	19,5 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	22 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	18 mm
Samlet længde L	140 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	66 mm

Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M22
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		