



## Tågesmører, Indvendig gevind-Ø: 1/4tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080013 1/4
GTIN	4047322129374
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. en forbindelsesclips.

**Vedligeholdelsesenhed** i modulserie („multifix“-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 – 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

#### Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrige værktøjer) osv.

#### Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWJ.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed	138 mm
Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed	1150 l/min
Indvendig gevind-Ø	1/4 tommer

Højde (H)	190 mm
Produkttype	Oliesmørere

---

## Tilbehør

Polycarbonatbeholdertil oliesmører Glas-Ø 33 mm	080023 33
---	-----------