

Garant**Spiraltapper HSS-E, vaporiseret, MF: 6X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137050 6X0,5
GTIN	4045197079480
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 5,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	6 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Kernehul-Ø	5,5 mm
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Samlet længde L	80 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	12 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M6×0,5
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

