

Garant**Spånbrydertapper 6G DIN 376, ubelagt, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131350 M8
GTIN	4045197069665
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Toleranceklasse ISO 3 / 6G** = overmål 0,02 – 0,04 mm.**Alle størrelser: skaft iht. DIN 376 (= indsnævret skaft-Ø)**, derved egnet til større anvendelsesdybder.**Anvendelse:**Til emner, som er forsynet med et **galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærkning.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 3 6G

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 6,8 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	8 mm
Kernehul-Ø	6,8 mm
Gevindstigning	1,25 mm

Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	90 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	24 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M8
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet