

Garant**Spånbrydertapper 6G DIN 376, ubelagt, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131350 M10
GTIN	4045197069672
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Toleranceklasse ISO 3 / 6G** = overmål 0,02 – 0,04 mm.**Alle størrelser: skaft iht. DIN 376 (= indsnævret skaft-Ø)**, derved egnet til større anvendelsesdybder.**Anvendelse:**Til emner, som er forsynet med et **galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærkning.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 3 6G

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	10 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	8,5 mm

Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	7 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet