



Tågesmører, Indvendig gevind-Ø: 3/8tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080013 3/8
GTIN	4047322244794
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. en forbindelsesclips.

Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix“-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 – 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrige værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

Teknisk beskrivelse

Højde (H)	196 mm
Indvendig gevind-Ø	3/8 tommer
Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed	1150 l/min

Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed	183 mm
Produkttype	Oliesmørere

Tilbehør

Polycarbonatbeholdertil oliesmører Glas-Ø 33 mm	080023 33
---	-----------