

HOLEX

Konusforsænkørsæt nr. 150175 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150320 6
GTIN	4045197086044
Artikelklasse	12M

Beskrivelse

Udførelse:

Konusforsænkørsæt **i kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænkere til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænkere af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Bemærk:

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	6
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Tilbehør

Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150175 6
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150175 19
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150175 10
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150175 15
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150175 8