

**HOLEX****Konusforsænker 90°, TiN, Udvendig Ø Dc: 31mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150180 31
GTIN	4045197086013
Artikelklasse	12M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle forsænker med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Billigere udførelse, bedre ydelsetakket være belægning.

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/o
Udvendig Ø	31 mm
Skafttolerance	h9
mindste forsænker-Ø, til boring fra	4,2 mm
Til undersænskruer DIN 7991	M16
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	71 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	38 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	9 m/min	M
CuZn	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		