



**Konusforsænkørsæt nr. 150175 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 7**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150320 7
GTIN	4045197086051
Artikelklasse	12M

## Beskrivelse

### Udførelse:

Konusforsænkørsæt **i kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

### Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

### Bemærk:

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

## Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	7
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Tilbehør

Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150175 8
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150175 6
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150175 15
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150175 25
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150175 19
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150175 10