

Garant**Maskinsnittap med spånbryder kort, ubelagt, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131450 M10
GTIN	4045197069795
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Som hånd- eller maskinsnittap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	10 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	8,5 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,5 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	7 mm

Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

