

HOLEX**Konusforsænkerset nr. 150180 med kassette 90°, TiN, Antal forsænkere: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150340 6
GTIN	4045197086075
Artikelklasse	12M

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusforsænkerset **i kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Bemærk:

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	6
Antal skær Z	3
Belægning	TiN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150184 10
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150180 10
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150182 11,5

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150180 8
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150182 19
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150182 8
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150182 15
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150180 6
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150180 11,5
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150182 6
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150180 15
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150180 19
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150184 8
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150184 6