

**HOLEX****Konusforsænkerset nr. 150180 med kassette 90°, TiN, Antal forsænkere: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150340 7
GTIN	4045197086082
Artikelklasse	12M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konusforsænkerset **i kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

**Indhold:**

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Bemærk:**

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

**Teknisk beskrivelse**

Antal forsænkere	7
Antal skær Z	3
Belægning	TiN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150182 15
Konusforsænker 90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150180 19
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150184 25
	150182 8

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 8 mm

Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150180 25
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150182 19
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150180 8
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150182 6
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150180 11,5
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150182 11,5
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150184 10
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150180 15
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150184 6
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150182 25
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150180 10
Konusforsænker90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150180 6
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150184 8