


Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150378 6
GTIN	4045197086273
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h9
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/o
Udvendig Ø	6 mm
Forborings-Ø	1,5 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	1,5 mm
Til undersænskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
Skaft-Ø D _s	5 mm
Samlet længde L	45 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	7 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	12 m/min	K
CuZn	betinget egnet	65 m/min	N
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		