

**HOLEX****Konusforsænker 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 31mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150175 31
GTIN	4045197085856
Artikelklasse	12M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle forsænker med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Konusforsænker i billigere udførelse.

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	31 mm
Til undersænskruer DIN 7991	M16
mindste forsænker-Ø, til boring fra	4,2 mm
Skafttolerance	h9
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/o
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	71 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		