

**Garant****Spiraltap, ubelagt, M: M14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131700 M14
GTIN	4045197070104
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Stabil udførelse med 15° venstresnoet spiral.****Fordel:****Særligt velegnet ved afbrudt snit** (f.eks. længdenot i boringen).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	2 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	14 mm
Kernehul-Ø	12 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm

Samlet længde L	110 mm
Skafffirkant □	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	42 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M14
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	9 m/min	K
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet