

HOLEX**Konusforsænker 90°, TiN, Udvendig Ø Dc: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150180 5
GTIN	4045197085863
Artikelklasse	12M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænker med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Billigere udførelse, bedre ydelsetakket være belægning.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Til undersænskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2,5
mindste forsænker-Ø, til boring fra	1,5 mm
Udvendig Ø	5 mm
Skafttolerance	h9
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,07 mm/o
Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	40 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	38 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	9 m/min	M
CuZn	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		