

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150170 10
GTIN	4045197301338
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker med væsentligt større ydelsesevne.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h9
Udvendig Ø	10 mm
Til undersænkskrue ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M5
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	2,5 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	50 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		