

**Garant****Præcisionskonusforsænkere 90°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 31mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150170 31
GTIN	4045197085672
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsæinker med væsentligt større ydelsesevne.

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsæinker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

**Teknisk beskrivelse**

Til undersænkskrue DIN 7991	M16
Udvendig Ø	31 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	4,2 mm
Skafttolerance	h9
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	71 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		