

**Garant****Konusforsænkerset nr. 150170 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 6**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150315 6
GTIN	4045197365026
Artikelklasse	11M

## Beskrivelse

**Udførelse:**Konusforsænkerset **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

**Indhold:**

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

## Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	6
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9

Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150170 19
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150170 6
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150170 15
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150170 10
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150170 8
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5