

Garant**Præcisionskonusforsænker, lang 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 6,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150371 6,3
GTIN	4045197086099
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning. Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C **med langt cylindrisk skaft.**

Teknisk beskrivelse

Til undersænkskrue DIN 7991	M3
Forborings-Ø	1,5 mm
Udvendig Ø	6,3 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/o
Skafttolerance	h9
mindste forsænker-Ø, til boring fra	1,5 mm
Skaft-Ø D _s	5 mm
Samlet længde L	104 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard

Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		