

**HOLEX****Konusforsænker 90°, TiN, Udvendig Ø Dc: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150180 6
GTIN	4045197085870
Artikelklasse	12M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle forsænkerer med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Billigere udførelse, bedre ydelsetakket være belægning.

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	6 mm
Til undersænskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
mindste forsænker-Ø, til boring fra	1,5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/o
Skafttolerance	h9
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Samlet længde L	45 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	38 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	9 m/min	M
CuZn	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		