

Garant**Præcisionskonusforsænker, ekstra lang 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 16,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150372 16,5
GTIN	4045197086198
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning. Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C **med ekstralangt cylindrisk skaft.**

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	16,5 mm
Til undersænskruer DIN 7991	M8
Skafttolerance	h9
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,14 mm/o
Forborings-Ø	3,2 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,2 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	161 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9

Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		