

Garant**Konusforsænkerset nr. 150170 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 7**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150315 7
GTIN	4045197365033
Artikelklasse	11M

Beskrivelse

Udførelse:Konusforsænkerset **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	7
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9

Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150170 6
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150170 10
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150170 15
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150170 19
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150170 25
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150170 8