

**Garant****Spånbrydertapper lang, ubelagt, M: M2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131800 M2
GTIN	4045197070319
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Langt skaft (med indsnævret skaft-Ø til større anvendelsesdybder).****Fordel:**Velegnet **til gevindskæring på svært tilgængelige steder.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 357

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,4 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 1,4 mm

Kernehul-Ø: 1,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	2 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	1,6 mm
Gevindstigning	0,4 mm
Norm	DIN 357
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	1,4 mm
Samlet længde L	70 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	4 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	9 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		