

Garant**Konusforsænkerset nr. 150170 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 17**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150315 17
GTIN	4045197365040
Artikelklasse	11M

Beskrivelse

Udførelse:Konusforsænkerset **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	17
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skæft	Cylinderskæft med h9

Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150170 15
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8,3 mm	150170 8,3
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm	150170 6,3
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm	150170 20,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150170 10
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150170 6
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150170 8
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm	150170 16,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150170 19
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150170 25
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 4,3 mm	150170 4,3

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm	150170 10,4
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm	150170 12,4
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 23 mm	150170 23
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 7 mm	150170 7
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 5 mm	150170 5