

**Garant****Konusforsænersæt nr. 150371 med kassette 90°, Antal forsænkere: 6**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150373 6
GTIN	4045197086228
Artikelklasse	11M

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Praktisk til montering og på værkstedet.

Konusforsænker nr. 150371, **med langt skaft.**

**Indhold:**

1 forsænker af hver: str. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Leveringsomfang:**

Konusforsænersæt bestående af 6 dele i kassette.

## Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	6
Antal skær Z	3
Konusforsænerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9

Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

Præcisionskonusforsænker, lang90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm	150371 16,5
Præcisionskonusforsænker, lang90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm	150371 10,4
Præcisionskonusforsænker, lang90° Udvendig Ø Dc 8,3 mm	150371 8,3
Præcisionskonusforsænker, lang90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm	150371 20,5
Præcisionskonusforsænker, lang90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm	150371 6,3
Præcisionskonusforsænker, lang90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm	150371 12,4