



Tågesmører, Indvendig gevind-Ø: 1/2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. en forbindelsesclips.

Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix“-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 – 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrige værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWJ.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed	202 mm
Højde (H)	248 mm
Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed	3100 l/min

Indvendig gevind-Ø	1/2 tommer
Produkttype	Oliesmørere

Tilbehør

Polycarbonatbeholdertil oliesmører Glas-Ø 53 mm	080023 53
---	-----------