

Garant**Konusforsænkørsæt, ekstra lang nr. 150372 med kassette 90°, Antal forsænkere: 6**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150374 6
GTIN	4045197086242
Artikelklasse	11M

Beskrivelse

Udførelse:

Praktisk til montering og på værkstedet.

Konusforsænker 150372, **med ekstra langt skaft.**

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Leveringsomfang:

Konusforsænkørsæt bestående af 6 dele i kassette.

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	6
Antal skær Z	3
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard

Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Præcisionskonusforsænker, ekstra lang90° Udvendig Ø Dc 8,3 mm	150372 8,3
Præcisionskonusforsænker, ekstra lang90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm	150372 12,4
Præcisionskonusforsænker, ekstra lang90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm	150372 20,5
Præcisionskonusforsænker, ekstra lang90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm	150372 16,5
Præcisionskonusforsænker, ekstra lang90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm	150372 6,3
Præcisionskonusforsænker, ekstra lang90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm	150372 10,4