

Garant**Spiraltapper, vaporiseret, G: G1.1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137350 G1.1/4
GTIN	4045197079916
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres. **HSS**

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgvind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	11
Antal skær Z	5
Antal spånnoter	5
Gevind-Ø	41,91 mm
Gevindstigning	2,309 mm
Kernehul-Ø	39,5 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	32 mm
Samlet længde L	170 mm
Skaftfirkant □	24 mm
Gevinddybde	125,7 mm
Gevindstørrelse	G1.1/4
Belægning	vaporiseret

Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5156
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		