


PRYOR

Udskiftelige slagtal og slagbogstaver normal skrift 0 0 – 9 og A – Z,

Skrifthøjde: 2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085480 2
GTIN	5022044020283
Artikelklasse	08W

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst præcist prægeværktøj til hurtig og rationel mærkning med **flere bogstaver og tal samtidig**.

Anvendelse:

Til signering af materialer (f.eks. typeskilte, værktøj, maskindele, etc.) med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Leveringsomfang:

100 stempeltyper
12 afstandsstykker (skrifthøjde 5 mm: 6 stk.)
1 pincet
1 sekskantnøgle
1 holder
i kunststofboks.

Reservedel:

Enkelte typer kan bestilles under nr. 085481 med angivelse af den ønskedeskrifthøjde/type (f.eks. nr. 085481 str. 3/E).

Teknisk beskrivelse

Antal anvendelige stempeltyper	14
Længde, stempeltype	19,05 mm
Højde, stempeltype	6,4 mm
Længde, stempelholder	29 mm
Bredde, stempeltype	2 mm
Skrifthøjde	2 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/X mm	085481 2/X
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/I mm	085481 2/I
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/T mm	085481 2/T
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/. mm	085481 2/.
Ståltyper kan udskiftesTalsortiment 0 – 9 Skrifthøjde 2 mm	085483 2
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/Q mm	085481 2/Q
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/K mm	085481 2/K
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2// mm	085481 2//
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/7 mm	085481 2/7
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/B mm	085481 2/B
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2LEER mm	085481 2LEER

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/P mm	085481 2/P
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/O mm	085481 2/O
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/A mm	085481 2/A
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/, mm	085481 2/,
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/R mm	085481 2/R
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/L mm	085481 2/L
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/1 mm	085481 2/1
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/& mm	085481 2/&
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/F mm	085481 2/F
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/D mm	085481 2/D
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/- mm	085481 2/-
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/2 mm	085481 2/2
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/S mm	085481 2/S
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/J mm	085481 2/J
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/6 mm	085481 2/6
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/W mm	085481 2/W
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2/U mm	085481 2/U
	085481 2/M

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/M mm

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/Y mm

085481 2/Y

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/4 mm

085481 2/4

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/H mm

085481 2/H

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/G mm

085481 2/G

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/0 mm

085481 2/0

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/8 mm

085481 2/8

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/9 mm

085481 2/9

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/+ mm

085481 2/+

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/Z mm

085481 2/Z

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/3 mm

085481 2/3

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/V mm

085481 2/V

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/C mm

085481 2/C

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/E mm

085481 2/E

Ståltypeholder, enkel til sortiment nr. 085480 Eget til
skrifthøjde 2-3 mm

085482 2-3

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/N mm

085481 2/N

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2/5 mm

085481 2/5