

**Spiraltapper HSS-E 6H, TiN, M×stigning: 30X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137150 30X1,5
GTIN	4045197079770
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade med høj belægningshårdhed. Kan anvendes med **emulsion** (fedtindhold mindst 8 %).

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!

Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 137160.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde $L_{i alt}$: 150 mm

Skaft-Ø: 22 mm

Skaftfirkant: 18 mm

Kernehul-Ø: 28,5 mm

Teknisk beskrivelse

Snitvinkel	50 grader
Kernehul-Ø	28,5 mm
Gevind-Ø	30 mm
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevindstigning	1,5 mm
Skaft-Ø	22 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	150 mm
Skafffirkant	18 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	60 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	30×1,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn