

Garant**Spiraltapper, ubelagt, UNC: 4-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137860 4-40
GTIN	4045197080134
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med højredrejet spiral. HSS-E****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 2,84 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,35 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	2,35 mm
Gevindgange pr. tomme	40
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	2,84 mm
Gevindstigning	0,635 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E

Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Gevinddybde	5,7 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	4-40 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

