

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, TiCN, Udvendig Ø Dc: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150379 19
GTIN	4045197444790
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	19 mm
Til undersænskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M10
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,5 mm
Skafttolerance	h9
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,14 mm/o
Forborings-Ø	3,5 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	63 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiCN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	38 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	30 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	14 m/min	K
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		