


PRYOR

Udskiftelige slagtal og slagbogstaver normal skrift 0 0 – 9 og A – Z,

Skrifthøjde: 2,5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 085480 2,5 |
| GTIN | 5022044020146 |
| Artikelklasse | 08W |

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst præcist prægeværktøj til hurtig og rationel mærkning med **flere bogstaver og tal samtidig**.

Anvendelse:

Til signering af materialer (f.eks. typeskilte, værktøj, maskindele, etc.) med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Leveringsomfang:

100 stempeltyper
12 afstandsstykker (skrifthøjde 5 mm: 6 stk.)
1 pincet
1 sekskantnøgle
1 holder
i kunststofboks.

Reservedel:

Enkelte typer kan bestilles under nr. 085481 med angivelse af den ønskedeskrifthøjde/type (f.eks. nr. 085481 str. 3/E).

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Antal anvendelige stempeltyper | 12 |
| Bredde, stempeltype | 2,5 mm |
| Højde, stempeltype | 6,4 mm |
| Længde, stempelholder | 29 mm |
| Længde, stempeltype | 19,05 mm |
| Skrifthøjde | 2,5 mm |
| Produkttype | Manuelt slagstempel |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/. mm | 085481 2,5/. |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/R mm | 085481 2,5/R |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/V mm | 085481 2,5/V |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/Q mm | 085481 2,5/Q |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/6 mm | 085481 2,5/6 |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/K mm | 085481 2,5/K |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/9 mm | 085481 2,5/9 |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/O mm | 085481 2,5/O |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/W mm | 085481 2,5/W |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/Y mm | 085481 2,5/Y |
| Ståltypeholder, enkel til sortiment nr. 085480 Egnede til skrifthøjde 2-3 mm | 085482 2-3 |

| | |
|--|----------------|
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/0 mm | 085481 2,5/0 |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/+ mm | 085481 2,5/+ |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/X mm | 085481 2,5/X |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/E mm | 085481 2,5/E |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/N mm | 085481 2,5/N |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/F mm | 085481 2,5/F |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/l mm | 085481 2,5/l |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/S mm | 085481 2,5/S |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5LEER mm | 085481 2,5LEER |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/8 mm | 085481 2,5/8 |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/7 mm | 085481 2,5/7 |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/L mm | 085481 2,5/L |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/M mm | 085481 2,5/M |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/P mm | 085481 2,5/P |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/, mm | 085481 2,5/, |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/5 mm | 085481 2,5/5 |
| Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 2,5/D mm | 085481 2,5/D |
| | 085481 2,5/1 |

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/1 mm

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/C mm

085481 2,5/C

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/B mm

085481 2,5/B

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/- mm

085481 2,5/-

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/H mm

085481 2,5/H

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/U mm

085481 2,5/U

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/T mm

085481 2,5/T

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/G mm

085481 2,5/G

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/A mm

085481 2,5/A

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/& mm

085481 2,5/&

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Ståltyper kan udskiftesTalsortiment 0 – 9 Skrifthøjde 2,5
mm

085483 2,5

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 2,5/J mm

085481 2,5/J