

## Fladgribermagnet uden gevind, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085920 10
GTIN	2050000964909
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i samarium-cobalt (SmCo<sub>5</sub>).
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

#### Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

### Teknisk beskrivelse

Ø	10 mm
Nom. holdekraft	20 N
Højde	4,5 mm
Materiale, overflade	forzinket
maks. temperaturbestandighed	200 °C
Vægt	2,5 g
Materiale, magnetkerne	SmCo <sub>5</sub>
Produkttype	Fladgribermagnet

