

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, Ø: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085915 20
GTIN	2050000965265
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
- Forzinket overflade.
- Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Materiale, overflade	forzinket
Ø	20 mm
maks. temperaturbestandighed	120 °C
Gevind	M3 mm
Højde	6 mm
Nom. holdekraft	30 N
Højde med gevind	13 mm
Gevindbøsning	ja
Vægt	11 g

Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Fladgribermagnet

Tilbehør

Skruekrogsæt med udvendigt gevind.10 dele Gevind M3	085921 M3
---	-----------