



Trykluftexcentersliber, Type: G2438-65N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. **Komfortabel anvendelse** takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. **Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau** og stålcylinger, lavt støjniveau. Til **grov- og mellemslibning** med 5 mm vandring **uden udsugning**.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Bemærk:

Burrelåsslibeskiver finder du under nr. 567775 eller 567901.

DynaMaze burrelåssliberondel til nr. 079655 og nr. 079656 str. X61V og str. 58436 finder du under nr. 567872 str. 150.

Teknisk beskrivelse

Slibetallerken-Ø	150 mm
Vægt	0,9 kg
maks. omdrejningstal	12000 min ⁻¹
Maks. luftbehov	540 l/min
Producentbetegnelse	G2438-6.5N

Arbejdsstøj	85 dB(A)
Maks. vibration iht. EN	10,5 m/s ²
Afstand	5 mm
Produkttype	Excentersliber

Tilbehør

Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 400	567775 400
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 120	567775 120
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 40	567775 40
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 320	567775 320
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 240	567775 240
PU-burrelåssliveskiverDynaMaze Udvendig Ø mm / hårdhed 150 mm	567872 150
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 800	567775 800
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 60	567775 60
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 180	567775 180
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 80	567775 80
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 600	567775 600