

**Konusforsænker 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 16,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150395 16,5
GTIN	4045197086877
Artikelklasse	12M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkerer er radiale bagslebne. Indtil str. 31 er spånrummene hulslebne. Snitvinklen på tandbrystet ændrer sig svarende til forsænkerens Ø, så spånen formes optimalt overalt ved skærets indgreb. Forsænkingskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Konusforsænker i billigere udførelse.

Bemærk:

Konusforsænkerbits med skaft 6,3 mm (1/4 tomme), se gruppe 67.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	16,5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,14 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,2 mm
Forborings-Ø	3,2 mm
Til undersænkskrue DIN 7991	M8
Samlet længde L	85 mm
Morsekonus MK	1
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		